

特長



- 気液せん断方式のマイクロバブル発生器
- 手のひらサイズでコンパクト
- 取り扱いは、気体流量を調整するだけ
- 連結による複数取り付けが可能
- 水道水流でもマイクロバブルが発生
- 1個当たりの最大マイクロバブル発生数：500万個/L（試験水量:80L,水流量:3.67L/min,水圧:0.153MPa,水温:15℃）



- 使用液体：水
- 使用気体：空気、二酸化炭素、窒素、養液
- 使用温度範囲：5～45℃（雰囲気温度、液体温度）
- 使用水流量範囲：2L/min

⚠注意：水の異物が詰まる環境の場合、ポンプ給水口にφ2mm以下のフィルターを付けてご使用の上、定期的にフィルターを掃除をしてください。

⚠注意：本製品の使用流体は水に限定していますので、水以外の液体は流さないでください。また、浸漬する場合も水以外の液体には浸漬しないでください。

⚠注意：気体の異物が詰まる環境の場合、気体取り入れ口にφ1mm以下のフィルターを付けてご使用の上、定期的にフィルターを掃除をしてください。

⚠注意：マイクロバブルの効果については、使用される方の責任において、確認してください。