


特長



- 完全禁油処理。クリーンルーム内で部品を洗浄、組み立て。2重梱包で出荷します。
- 本体、ナット、スリーブは全てSUS316。無発塵で非汚染性に優れます。
- ナット締付け確認が容易。端面まで締付けを行うことで、取付け完了。位置合せのゲージが不要で作業性に優れています。
- 本体とインサートが一体型。スリーブはシングルスリーブで、樹脂チューブとの接続に手間をかけません。
- 精密加工を施し、内面平滑性に優れる。
- 材質：SUS316
- 2000年1月、新品種6タイプ追加。

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- 最高使用圧力：使用するチューブに準じます。
- 使用温度範囲：空気 -65℃～+260℃、水 0℃～+100℃
- 負圧性能：0.1Torr(-759.9mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。



- ⚠ 注意：CS継手とTPチューブの組み合わせは場合により寿命が短くなることがありますので使用できません。
- ⚠ 注意：薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。