




- 使用液体：水
- 使用気体：空気、二酸化炭素、窒素
- 使用圧力範囲 気体：自然吸引
- 使用温度範囲：5℃～45℃(雰囲気温度、流体温度)
- 使用水流量範囲：2～3.5 L/min
- 水供給用推奨チューブ（左図D）：U2-4-12x8 N2-4-12x9
- 気体供給用推奨チューブ（左図E）：U2-4-4x2.5
- 取付パネルのシール面推奨面粗度：Ra 6.3以下

パネルタッチでの使用例

(BL12AA-12-D4使用)

